

AGILA

1677PI0100P50

EAN 4031582356571

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Размер панели	77 x 67 мм
Отверстия панели	61,5/56 x 51,5/46,5 мм
Отверстие панели	8,5 мм
Смещение	38 мм
Область поворота - Ø	233 мм
Общая высота	135 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.643 кг
Радиус поворота	116.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	60 кг
Допустимая статическая нагрузка	120 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○