

# AGILA

**1677PJO100P50**

EAN 4031582356533

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	233 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.606 kg
Raggio ingombro piroettamento	116.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 88
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Struttura e montaggio

