

# AGILA

## 1677PJO100P50

EAN 4031582356533

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Размер панели	77 x 67 мм
Отверстия панели	61,5/56 x 51,5/46,5 мм
Отверстие панели	8,5 мм
Смещение	38 мм
Область поворота - Ø	233 мм
Общая высота	135 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.606 кг
Радиус поворота	116.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 88
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○