

INTEGRAL

2040UAP125R05-32

EAN 4031582300116

Поворотний ролик, рама із штампованої сталі, прецизійний шарикопідшипник в шарнірній головці та колесо, кришка корпусу із синтетичної пластмаси., кріплення для твердого стопора. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	32 MM
ширина ролика	62 MM
Діаметр болта	32 MM
довжина гвинта	45 MM
Купол діаметром	62 MM
зсув	35 MM
Зчеплення шарніру	195 MM
Загальна висота	158 MM
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12531
Вага	1.051 кг
радіус повороту	97.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	450 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



INTEGRAL

2040UAP125R05-32

EAN 4031582300116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

