

# INTEGRAL

## 2040UAP150R05-32

EAN 4031582300130

Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	62 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	45 mm
Diamètre du dôme	62 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Hauteur	183 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12531
Poids	1.14 kg
Rayon d'encombrement	115 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage



# INTEGRAL

2040UAP150R05-32

EAN 4031582300130



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

