

# INTEGRAL

## 2040UAX200R05-32

EAN 4031582300154

Roulette pivotante, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	35 mm
Largeur de la roulette	70 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	45 mm
Diamètre du dôme	70 mm
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Hauteur	229 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12531
Poids	1.67 kg
Rayon d'encombrement	160 mm
Dureté du bandage	Shore D 59
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage



# INTEGRAL

2040UAX200R05-32

EAN 4031582300154



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

