

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300215

Ruote girevoli con freno centrale a bloccaggio totale o direzionale,
Struttura in lamiera di acciaio, girevole su cuscinetto a sfere di precisione,
copertura del supporto in materiale sintetico, Perno per freno centrale,
corto. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a sfere, parafili

Nota: Prodotto certificato TÜV Sud.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Larghezza ruota	70 mm
Perno-Ø	32 mm
Lunghezza del perno	51 mm
Dome-Ø	70 mm
Disassamento	60 mm
Ingombro piroettamento	320 mm
Altezza utile	229 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12531
Peso	1.661 kg
Raggio ingombro piroettamento	160 mm
Durezza della fascia	Shore D 59
Portata	150 kg
Portata statica	450 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasiono	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

