

INTEGRAL

2046UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300222

Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	32 mm
Hjulbredde	62 mm
Tap-Ø	28 mm
Taplængde	96 mm
DOM-Ø	62 mm
Udladning	35 mm
Udfalddiameter	195 mm
Byggehøjde	158 mm
Temperaturinterval	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12531
Vægt	0.972 kg
Udfalddradius	97.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	150 kg
Belastning (statisk)	450 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



INTEGRAL

2046UAP125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300222



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

