

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Objednávací číslo4031582300246
00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role ● ● ● ○ ○

Hluk pohybu ● ● ● ○ ○

Úbytek ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Název produktu | Integral |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
| Nosnost 3 km/h | 150 kg |
| Nosnost 4 km/h | 150 kg |
| Statický Nosnost | 450 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | -25 °C |
| Celková výška | 183 mm |
| Celková šířka | 62 mm |
| Celková hmotnost | 1,038 kg |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Materiál těla | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Běhoun | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Barva Kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka | Integrovaný chránič nitě |
| Průměr | 150 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Šířka těla | 32 mm |
| Tvrдость Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrдость Běhoun (D) | 42 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva | Šedá bílá (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Radius otočení | 115 mm |
| Otočné rušení | 230 mm |
| Průměr otočné kamery | 62 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------|---|
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
| Průměr Matice | 28 mm |
| Délka Matice | 96 mm |
| Poloha Matice | 19 mm |

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Objednáací číslo

4031582300246
00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

