

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN  
Rendelési szám4031582300246  
00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	115 mm
Körbeforgás	230 mm
Kupola átmérője	62 mm

IF  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582300246  
Rendelési szám 00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral
Termék típusa	Központifékes görgő, totálfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	-25 °C
Összsúly	183 mm
Teljes szélesség	62 mm
Összsúly	1,038 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavarmenet pozíciója	19 mm

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN  
Rendelési szám

4031582300246  
00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

