

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Numero4031582300246
00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore battistrada	Grigio ardesia (RAL7015)
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Parafili integrati
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	115 mm
Ingombro di piroettamento	230 mm
Diametro cuffia superiore	62 mm

Premio di
Design IFPremio Red Dot
Design

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582300246
Numero 00004901

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral
Tipo di prodotto	Ruota girevole con freno totale centralizzato
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	450 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	-25 °C
Altezza totale	183 mm
Larghezza complessiva	62 mm
Peso complessivo	1,038 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	96 mm
Posizione della filettatura del bullone	19 mm

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Numero

4031582300246
00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

