

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Pasūtījuma4031582300246
00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Protektors krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Ritenis krāsa	Pelēks šiferis (RAL7015)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Krāsa	Pelēki balts (RAL9002)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	115 mm
Grozāms savienojums	230 mm
Kupola diametrs	62 mm

«iF
Design» balva«Red Dot»
dizaina balva

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582300246
Pasūtījuma 00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Integral
Produkta veids	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	450 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	-25 °C
Kopējais augstums	183 mm
Kopējais platums	62 mm
Kopējais svars	1,038 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieniem
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	96 mm
Skrūve vītnes pozīcija	19 mm

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Pasūtījuma

4031582300246
00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

