

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Número de4031582300246
00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor do Piso	Cinza ardósia (RAL7015)
Cor da Roda	Cinza ardósia (RAL7015)
Anti-fios	Anti-fios integrados
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinza branco (RAL9002)
Offset	40 mm
Raio giratório	115 mm
Interferência giratória	230 mm
Diâmetro do dome	62 mm

Prémio IF
DesignPrémio Red Dot
Design

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582300246
Número de 00004901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Integral
Tipo de produto	Rodízio giratório com travão central e total
Padrão	EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidade de carga estática	450 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	-25 °C
Altura total	183 mm
Largura geral	62 mm
Peso geral	1,038 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com furo para barras de perfil
Diâmetro do Furo	28 mm
Comprimento do Furo	96 mm
Posição da rosca do furo	19 mm

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN
Número de

4031582300246
00004901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

