

INTEGRAL

2046UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300277

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti bi-chromaté jaune, roulements à billes de précision au pivot, capot nylon, Tige pour roulette à blocage central, exécution raccourcie. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulements à billes de précision protégés

Renseignement: Produit certifié TÜV.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	35 mm
Largeur de la roulette	70 mm
Diamètre de la tige	32 mm
Longueur de la tige	51 mm
Diamètre du dôme	70 mm
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Hauteur	229 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12531
Poids	1.662 kg
Rayon d'encombrement	160 mm
Dureté du bandage	Shore D 59
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



INTEGRAL

2046UAX200R36-32S30 4xM6

EAN 4031582300277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

