

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	14 mm
Šířka kola	14 mm
Šířka kolečka	20 mm
Velikost plotny	30 x 17 mm
Rozteč děr	20 mm
Průměr děr	4 mm
Hlava kolečka-Ø	20 mm
Stavební výška	17 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.011 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	25 kg
Statická nosnost	50 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○