

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	14 mm
Wielbreedte	14 mm
Wielbreedte	20 mm
Plaatafmeting	30 x 17 mm
Boutgatafstand	20 mm
Bevestigingsgat	4 mm
DOM-Ø	20 mm
Bouwhoogte	17 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.011 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○