

COMРАСТА

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Неповоротний ролик, Вилка зі штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь заклепана, крплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	14 ММ
Ширина колеса	14 ММ
ширина ролика	20 ММ
розмір пластини	30 x 17 ММ
Центри отворів диску	20 ММ
Отвір диску	4 ММ
Купол діаметром	20 ММ
Загальна висота	17 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12528
Вага	0.011 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	25 кг
допустиме навантаження (статичне)	50 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○