

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	25 mm
Šířka kola	13 mm
Šířka kolečka	20 mm
Velikost plotny	40 x 17 mm
Rozteč děr	30 mm
Průměr děr	4,5 mm
Hlava kolečka-Ø	20 mm
Stavební výška	28 mm
Teplota	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.018 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	25 kg
Statická nosnost	50 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○