

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio stampata, finitura zincata, asse rivettato, attacco a piastra.

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	25 mm
Larghezza della ruota	13 mm
Larghezza ruota	20 mm
Dimensione della piastra	40 x 17 mm
Interasse fori piastra	30 mm
Diametro fori piastra	4,5 mm
Dome-Ø	20 mm
Altezza utile	28 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.018 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	25 kg
Portata statica	50 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○