

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	25 mm
Wielbreedte	13 mm
Wielbreedte	20 mm
Plaatafmeting	40 x 17 mm
Boutgatafstand	30 mm
Bevestigingsgat	4,5 mm
DOM-Ø	20 mm
Bouwhoogte	28 mm
Temperatuur	- 25 / - 25 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.018 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○