

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo rebitado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	25 mm
Largura da roda	13 mm
Largura da roda	20 mm
Medida da placa de fixação	40 x 17 mm
Distância de furação	30 mm
Diâmetro de furação	4,5 mm
Diâmetro de dome	20 mm
Altura total	28 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.018 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	25 kg
Cap. de carga estática	50 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○