

# COMПРАСТА

## 2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось приклепана, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	25 мм
Ширина колеса	13 мм
Ширина ролика	20 мм
Размер панели	40 x 17 мм
Отверстия панели	30 мм
Отверстие панели	4,5 мм
Диаметр шейки - Ø	20 мм
Общая высота	28 мм
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.018 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	25 кг
Допустимая статическая нагрузка	50 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○