

# COMРАСТА

## 2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Неповоротний ролик, Вилка зі штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь заклепана, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	25 MM
Ширина колеса	13 MM
ширина ролика	20 MM
розмір пластини	40 x 17 MM
Центри отворів диску	30 MM
Отвір диску	4,5 MM
Купол діаметром	20 MM
Загальна висота	28 MM
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.018 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	25 кг
допустиме навантаження (статичне)	50 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○