

# COMPACTA

## 2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	30 mm
Šířka kola	15 mm
Šířka kolečka	20 mm
Velikost plotny	45 x 20 mm
Rozteč děr	35 mm
Průměr děr	5,5 mm
Hlava kolečka-Ø	20 mm
Stavební výška	34 mm
Teplota	- 25 / - 25 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.031 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	30 kg
Statická nosnost	60 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○