

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	30 mm
Ancho de la rueda	15 mm
Ancho de rueda	20 mm
Medida de pletina	45 x 20 mm
Distancia de agujeros	35 mm
Diámetro de agujero	5,5 mm
Diámetro de dome	20 mm
Altura total	34 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12528
Peso de la rueda	0.031 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	30 kg
Capacidad de carga estática	60 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○