

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio stampata, finitura zincata, asse rivettato, attacco a piastra.

Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	30 mm
Larghezza della ruota	15 mm
Larghezza ruota	20 mm
Dimensione della piastra	45 x 20 mm
Interasse fori piastra	35 mm
Diametro fori piastra	5,5 mm
Dome-Ø	20 mm
Altezza utile	34 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.031 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	30 kg
Portata statica	60 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○