

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo rebitado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	30 mm
Largura da roda	15 mm
Largura da roda	20 mm
Medida da placa de fixação	45 x 20 mm
Distância de furação	35 mm
Diâmetro de furação	5,5 mm
Diâmetro de dome	20 mm
Altura total	34 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.031 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	30 kg
Cap. de carga estática	60 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○