

COMPACTA

2198UOI030P60-45X20

EAN 4031582030068

Неповоротний ролик, Вилка зі штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь заклепана, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	30 ММ
Ширина колеса	15 ММ
ширина ролика	20 ММ
розмір пластини	45 x 20 ММ
Центри отворів диску	35 ММ
Отвір диску	5,5 ММ
Купол діаметром	20 ММ
Загальна висота	34 ММ
Температура	- 25 / - 25 °С
Стандарт	EN 12528
Вага	0.031 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	30 кг
допустиме навантаження (статичне)	60 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○