

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikrochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	45 mm
Šířka kola	18 mm
Šířka kolečka	20 mm
Velikost plotny	67 x 24,0 mm
Rozteč děr	54 mm
Průměr děr	5,3 mm
Hlava kolečka-Ø	20 mm
Stavební výška	48.5 mm
Teplota	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.063 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○