

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging.

Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	45 mm
Wielbreedte	18 mm
Wielbreedte	20 mm
Plaatafmeting	67 x 24,0 mm
Boutgatafstand	54 mm
Bevestigingsgat	5,3 mm
DOM-Ø	20 mm
Bouwhoogte	48.5 mm
Temperatuur	- 25 / + 80 °C
Standaard	EN 12528
Eigen gewicht	0.063 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○