

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo rebitado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	45 mm
Largura da roda	18 mm
Largura da roda	20 mm
Medida da placa de fixação	67 x 24,0 mm
Distância de furação	54 mm
Diâmetro de furação	5,3 mm
Diâmetro de dome	20 mm
Altura total	48.5 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN 12528
Peso da roda	0.063 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○