

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24

EAN 4031582030075

Неповоротний ролик, Вилка зі штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь заклепана, кріплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	45 MM
Ширина колеса	18 MM
ширина ролика	20 MM
розмір пластини	67 x 24,0 MM
Центри отворів диску	54 MM
Отвір диску	5,3 MM
Купол діаметром	20 MM
Загальна висота	48.5 MM
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN 12528
Вага	0.063 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○