

# STORA

## 2370DIK075P30-10

EAN 4031582300291

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	50 mm
Diametro foro asse	10,3 mm
Dome-Ø	43.5 mm
Disassamento	30 mm
Ingombro piroettamento	135 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.415 kg
Raggio ingombro piroettamento	67.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	55 kg
Portata statica	110 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○