

## STORA

2370DIK075P30-10

EAN 4031582300291

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	50 mm
Centraal gat	10,3 mm
DOM-Ø	43.5 mm
Uitlading	30 mm
Uitzwenking - Ø	135 mm
Bouwhoogte	100 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.415 kg
Zwenkradius	67.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	55 kg
Statisch draagvermogen	110 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○