

# STORA

## 2370DIK075P30-10

EAN 4031582300291

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	50 MM
Центровий отвір	10,3 MM
Купол діаметром	43.5 MM
зсув	30 MM
Зчеплення шарніру	135 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.415 кг
радіус повороту	67.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	55 кг
допустиме навантаження (статичне)	110 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○