

# STORA

## 2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	11 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	129 mm
Résistance à la température	- 20 / + 85 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.795 kg
Rayon d'encombrement	85 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○