

STORA

2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafil

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 100 mm |
| Larghezza della ruota | 32 mm |
| Diametro foro asse | 11 mm |
| Disassamento | 35 mm |
| Ingombro piroettamento | 170 mm |
| Altezza utile | 129 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Norma | EN 12530 |
| Peso | 0.795 kg |
| Raggio ingombro piroettamento | 85 mm |
| Durezza della fascia | Shore A 80 |
| Portata | 80 kg |
| Portata statica | 160 kg |

Dimensioni



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Silenziosità | ● ● ● ○ ○ |
| Abrasione | ● ● ● ○ ○ |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |