

# STORA

## 2370DIK125P30-13

EAN 4031582300314

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafil

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	201 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	1.012 kg
Raggio ingombro piroettamento	100.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni

