

# STORA

## 2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, із синтетичними нарізними пристроями захисту, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	32 MM
Центровий отвір	11 MM
зсув	35 MM
Зчеплення шарніру	170 MM
Загальна висота	129 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.54 кг
радіус повороту	85 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 87
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

