

STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágó a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), műanyag szálvédő, tűgörgős csapágó



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	32 mm
Központi furat	13 mm
Utánfutás	38 mm
Körbeforgás	201 mm
Teljes magasság	155 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.662 kg
Fordulókör sugara	100.5 mm
Futófelület keménysége	Shore A 87
Terhelhetőség	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

