

# STORA

## 2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування, із синтетичними нарізними пристроями захисту, роликпідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 ММ
Ширина колеса	32 ММ
Центровий отвір	13 ММ
зсув	38 ММ
Зчеплення шарніру	201 ММ
Загальна висота	155 ММ
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12530
Вага	0.662 кг
радіус повороту	100.5 ММ
Міцність покриття	Міцність за Шором А 87
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

