

STORA

2370PJP075P30-10

EAN 4031582300345

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник, с защитными колпаками

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	50 мм
Центр.отверстие	10,3 мм
Диаметр шейки - Ø	43.5 мм
Смещение	30 мм
Область поворота - Ø	135 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.304 кг
Радиус поворота	67.5 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

