

AGILA

2470DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582328141

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Розширювальні та круглі кріплення. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, з нарізними пристроями захисту, конічний шарикопідшипник. Будь-ласка, вкажіть необхідний внутрішній діаметр труби при замовленні.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 75 MM |
| Ширина колеса | 25 MM |
| Діаметр розширення кріплення | 27 - 30 MM |
| зсув | 24 MM |
| Зчеплення шарніру | 123 MM |
| Загальна висота | 103 MM |
| Температура | - 10 / + 40 °C |
| Стандарт | EN 12530 |
| Вага | 0.497 кг |
| радіус повороту | 61.5 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором A 80 |
| Вантажопідйомність | 55 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 110 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ○ ○ |
| Стойкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting

