

# AGILA

## 2470DIK075R47-27-30

EAN 4031582328189

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Espansione in nylon, quadra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata.

Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili  
Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Espansione-Ø	27 - 30 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	123 mm
Altezza utile	103 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Raggio ingombro piroettamento	61.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	55 kg
Portata statica	110 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

