

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation expansible carrée. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes. A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Diamètre de l'expansile	21,5 - 24 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Hauteur	138 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.954 kg
Rayon d'encombrement	88 mm
Dureté du bandage	Shore A 80
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage

