

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Espansione in nylon, quadra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili

Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Espansione-Ø	21,5 - 24 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	176 mm
Altezza utile	138 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.954 kg
Raggio ingombro piroettamento	88 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

