

# AGILA

## 2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, раздвижной фитинг (квадратный). Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Раздвижной крепеж-Ø	21,5 - 24 мм
Смещение	38 мм
Область поворота - Ø	176 мм
Общая высота	138 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.954 кг
Радиус поворота	88 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

