

# AGILA

## 2470DIK100R47-24-27

EAN 4031582328271

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Espansione in nylon, quadra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafili. Specificare la misura interna del tubo in sede d'ordine.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Espansione-Ø	24 - 27 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	176 mm
Altezza utile	138 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.983 kg
Raggio ingombro piroettamento	88 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

