

AGILA

2470DIK100R47-24-27

EAN 4031582328271

Grozāmais ritentiņš
 , apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu
 gultņi šarnīrsavienojumā, riteņa ass ar uzgriezni
 , izbīdāms stiprinājuma elements (kvadrātveida)
 . Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija,
 pelēka, nekrāsota, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis
 Pasūtīt lūdzu norādīt nepieciešamo caurules iekšējo diametru.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	32 mm
Ātrās montāžas stiprinājuma \emptyset	24 - 27 mm
Nobīde no centrālās ass	38 mm
Griešanās rādiuss	176 mm
Kopējais augstums	138 mm
Temperatūra	- 10 / + 40 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.983 kg
Griešanās rādiuss	88 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Krāvēsība - kustībā	80 kg
Krāvēsība - miera stāvoklī	160 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

