

AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350

Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, csavarfurat. Préselt acéllemez keréktárcsa, szürke, nyommentes tömörgumi futófelület szálvédővel, kúpos golyóscsapágy A görgőket szokványos csavarokkal lehet rögzíteni; többféle csavarhossz használható.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	32 mm
Görgő szélessége	60 mm
Központi furat	11 mm
Nyakátmérő	60 mm
Utánfutás	41 mm
Körbeforgás	207 mm
Teljes magasság	160 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	1.038 kg
Fordulókör sugara	103.5 mm
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

